Garant

XDLT 120408 ER, HB7635, Tipas: INOX

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212979 INOX
GTIN	4045197581822
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:
Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\ max}$

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLT 120408 ER
Programavimo spindulys, kai $a_{p\ max}$	2,6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	1,8 mm
Pastūma f_z per dantį	1,07 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm²	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm²	tinka	110 m/min	M
Ti >850 N/mm²	tinka	45 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		