Garant

APMT 133512 SR, HB7520, Tipas: ST1400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215344 ST1400
GTIN	4045197601254
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:
Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e = 0,25×D / a_p = 4 mm, a_p maks. = 6 mm.
Kampo spindulys: 1,2 mm
Pastūma f_z per dantį: 0,15 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	1,2 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 133512 SR
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	tinka	150 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		