Garant

APKT 16..08 PDFR, HU7710, Tipas: ALU



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:
Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: a_e = 0,3×D / $a_{p\,max}$ = 7 mm.
Plokštelės storis: 5,05 mm
Kampo spindulys: 0,8 mm
Pastūma f_z per dantį: 0,18 mm

Techninis aprašymas

tinkami laikikliai	AP..1604
Pastūma f_z per dantį	0,18 mm
Tipas	ALU
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APKT 16..08 PDFR
Kietlydinys	HU7710
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	5,05 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	700 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	350 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		