Garant

Kopijavimo peilis, vidinis, kairinis, L1 = 30 mm, ⌀ Dmin: 6,2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270298 6,2
GTIN	4045197466631
Produktų klasė	21I

Aprašymas

Paskirtis:
Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

Techninis aprašymas

Koto ⌀ d	6 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L_3	2,95 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	1,75 mm
Mažiausias ⌀ D_{min}	6,2 mm
Spindulys R	0,2 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm^2	0,05 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm^2	0,05 mm/aps.
Pastūma f plienui < 1100 N/mm^2	0,05 mm/aps.
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Produkto pavadinimo požymis	L_1 = 30 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas

Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		