KYOCERA

DCMW 11T304, KBN05M, Tipas: ME

Užsakymo data

Užsakymo numeris	265686 ME
GTIN	4960664598991
Produktų klasė	25H

Aprašymas

Modelis:
MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.
Kietlydinys: KBN05M
Pjovimo briaunų forma: ME
Pjūvio gylis a_p: 0,05 - 0,5 mm
Pastūma f: 0,08 - 0,15 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,08 - 0,15 mm/aps,
Pjovimo briaunų forma	ME
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm

Kietlydinys	KBN05M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnusis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMW 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN05M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
sausasis	tinka		