HOLEX

Greitojo keitimo sriegimo patronas, MK2, Sriegiams: M3-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	334644 M3-12
GTIN	4045197606693
Produktų klasė	32P

Aprašymas

Modelis:
· **Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.**
· **Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.**
Morzės kūgis DIN 228 B.
Paskirtis:
· **Tikslių matmenų sriegių sriegimui.**
· **Tinka dešininiams ir kairiniams sriegiams.**
· **NC staklėms ir apdirbimo centrams.**
Priedai pasirinktinai:
Greitojo keitimo įvores žr. nr. 335420–335660.
Pastaba:
· **Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.**
· **Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.**
Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm
Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm
Išorinis ∅ D: 38 mm
Vidinis ∅ D_1: 19 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 46 mm

Techninis aprašymas

Išorinis ∅ D	38 mm
Vidinis ∅ D_1	19 mm

Ilgio kompensacija tempiant	7,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	46 mm
Sriegiams	M3 – M12
Ilgio kompensacija gniuždant	7,5 mm
Laikiklis	MK2
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto ∅ 4,5 mm	335420 4,5
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto ∅ 11 mm	335420 11
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto ∅ 9 mm	335420 9
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 10 mm	335645 10
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 3,5 mm	335610 3,5
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 6 mm	335645 6
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 8 mm	335645 8
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto ∅ 8 mm	335420 8
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 6 mm	335610 6
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 8 mm	335610 8
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 9 mm	335610 9
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 3,5 mm	335645 3,5

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto ∅ 6 mm	335420 6
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 4,5 mm	335610 4,5
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto ∅ 3,5 mm	335420 3,5
Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 8-ių dalių	335460
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto ∅ 10 mm	335420 10
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 4,5 mm	335645 4,5
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto ∅ 7 mm	335420 7
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 10 mm	335610 10
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 7 mm	335610 7
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 7 mm	335645 7
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 9 mm	335645 9
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto ∅ 11 mm	335610 11