

Garant GRIDLINE

Underskab med låge og 3 skuffer, Højde mm: 1000**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	932010 1000
GTIN	4062406066260
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsunderskab i 24×28G, med skuffer 20×24G. Rum med låge og mellemhylde, kan indstilles i intervaller på 25 mm. Låge kan låses separat med skydegreb med stiftcylinderlås.

Med 3 skuffer, kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Skuffer, nytteflade i G: 20×24

Højde: 1000 mm

Bredde: 600 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 900 mm

Skuffer, nyttebredde: 500 mm

Skuffer, nyttedybde: 600 mm

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde	500 mm
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Bredde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Døranslag	Højre
Skuffer, nytteflade i G	20×24
Dybde	700 mm
Nyttehøjde	900 mm
Vægt	89 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde i G	20
Antal skuffer	3
Højde	1000 mm
ComfortClose	nej
Dørhøjde	600 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	80 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×24G
Produkttype	Maskinunderskab

Tilbehør

Hylde Type 1	932025 1
Udtrækshylde 75 kg Type 75	932035 75
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931043 100
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931043 150
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931043 50
Skydegreb til GridLine Type HU12	914226 HU12
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 50/1	950450 50/1
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 50/2	950450 50/2
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 50/3	950450 50/3
Indsatssortiment Type 50/1	950460 50/1
Indsatssortiment Type 50/2	950460 50/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/1	950470 100/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/2	950470 100/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/3	950470 100/3
Måtte til skuffer Mål i G 20X24	951830 20X24
Antiskridmåtte, sæt til skuffer, 5 dele Måling i G 20X24	951885 20X24
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X24	951910 20X24
Måleværktøjssortiment Antal værktøjer 7	952048 7
Måleværktøjssortiment Antal værktøjer 8	952083 8
Værkstedfile-sortiment Antal værktøjer 7	952263 7
Gaffel-/skralde-ringnøglesæt Antal værktøjer 11	952365 11
Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 19	952452 19
Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal værktøjer 11	952523 11
Dobbeltgaffelnøglesæt Antal værktøjer 11	952525 11
Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal værktøjer 12	952535 12

Topnøglesæt Antal værktøjer 9	952625 9
Topnøglesæt Antal værktøjer 12	952752 12
Sekskantskruetrækker-sortiment med T-greb Antal værktøjer 9	953035 9
Skruetrækkersæt til Torx® Antal værktøjer 9	953115 9
Skruetrækker til Torx® med T-greb Antal værktøjer 9	953120 9
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 11	953201 11
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 31	953201 31
Skruetrækker, sortiment med T-greb til Torx® Antal værktøjer 15	953285 15
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953370 10
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 9	953372 9
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 17	953551 17
Topnøglesortiment 1/2 tomme Antal værktøjer 32	953857 32
Topnøglesortiment 1/2 tomme og 1/4 tomme Antal værktøjer 41	953860 41
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954231 5
Skruetrækkere, sortiment med fuld isolering Antal værktøjer 9	954495 9
Elektrikersortiment med fuld isolering Antal værktøjer 12	954585 12
Hammer-sortiment Antal værktøjer 3	954672 3
Værkstedstilbehørs-sortiment Antal værktøjer 9	954986 9
Ridsning og savning Antal værktøjer 8	954987 8