Juostinis šlifuoklis BF10-280E Startinis rinkinys, Tipas: 72280551

Užsakymo data

Užsakymo numeris	077716 72280551
GTIN	4014586867267
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:
Našūs juostiniai šlifuokliai su **dideliu pradiniu rinkiniu.** Tinka tiksliam kampų, kraštų, vamzdžių ir profilių apdirbimui.
- **Nuimama daug medžiagos mažiausiame plotelyje.**
- **Optimalus greitis šlifavimo, neaustinės medžiagos ir poliravimo juostoms, nes galima nusistatyti sūkių skaičiaus ribas.**
- **Maksimalus įleidimo gylis 165 mm.**
- **Juostos plotis nuo 3 iki 20 mm.**
- **Saugus juostos nukreipimas, net kai juostos itin siauros.**

Tiekimo sudėtis:
1 juostinis šlifuoklis BF 10-280 E plastikiniame lagamine, 3 šlifavimo juostos laikikliai, po 10 šlifavimo juostų 3, 6 ir 20 mm (grūdelių dyd. 120) ir 5 neaustinės medžiagos juostos 6 mm (su vidutinio dydžio grūdeliais).
Pastaba:
Kontaktiniai ratukai iš metalo tiekiama pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	800 W
Svoris	2,1 kg

Gamintojo pavadinimas	BF 10-280E
Juostos ilgis	520 mm
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s^2
Pakuotė	Lagaminas
Sūkių skaičiaus diapazonas	10000 - 28000 min^{-1}
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Juostos plotis	3 mm
Juostos plotis	6 mm
Juostos plotis	20 mm
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoklis