BAQ

Skaitmeninis kiečio matuoklis dynaRock II (Leeb)

Užsakymo data

Užsakymo numeris	495022
GTIN	2050001692566
Produktų klasė	49G

Aprašymas

Modelis:
Skaitmeninis kiečio matuoklis (Leeb) dynaROCK II.
Tvirtas korpusas iš anoduoto aliuminio. Vertinimas pagal DIN 50156 ir ASTM A956 pagal Rokvelą HRC & HRB, Vikersą HV, Brinelį HB ir plieno atsparumo tempimui įvertinimas. Prietaisą galima naudoti bet kurioje padėtyje (horizontalioje, pakreipus aukštyn arba žemyn...). Vidinis kaupiklis 100 000 matavimo verčių, USB sąsaja duomenų perdavimui į mini spausdintuvą, kompiuterį ir USB atmintinę.
Tikslumas:
±4 HL (0,5%, kai 800 HL).
Tiekimo sudėtis:
Su D tipo smūginiu mechanizmu, kiečio pavyzdžiais, USB duomenų perdavimo laidu, šepetėliu valymui, lagaminu, įkrovikliu ir gamintojo sertifikatu.
Priedai pasirinktinai:
Atraminiai žiedai išlenktiems paviršiams, kontroliniai pavyzdžiai su DAkkS sertifikatu ir smūginiai DC, DL, D+15, C ir G tipų smūginiai prietaisai pagal paklausimą.
Atsarginė dalis:
Prijungimo laidas prie smūginio mechanizmo 495023.

Techninis aprašymas

Mažiausias tikrinamo objekto svoris	2,5 kg
Svoris	320 g
Ilgis	135 mm
Aukštis	22 mm
Plotis	79 mm
Gamintojo pavadinimas	21-100
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Tikslumas	±4 HL (0,5%, kai 800 HL).
Sąsaja	USB sąsaja
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Kietmatis

Priedai

Sujungimo laidas dynaROCKII / smūginis mechanizmas	495023