1/4 colio universalių kietmetalio grąžtų rinkinys (E 6,3), Grąžto ∅: 4-10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	787057 4-10
GTIN	9002740999959
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:
Iš visų pusių deimantu šlifuota kietlydinio plokštelė su **ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis.** Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.
HM universalių 1/4 colio grąžtų rinkinys **(E 6,3).**
Paskirtis:
Precizinis keraminių plytelių,mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko **gręžimas.**
Turinys:
Po 1 grąžtą: dyd. (∅) 4; 5; 6; 8; 10 mm
Pastaba:
Dėmesio – naudoti tik gręžimui (be smūgio)!

Techninis aprašymas

Grąžto ∅	4 - 10 mm
Grąžtų skaičius	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM

Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Produkto rūšis	Universalus grąžtas

Priedai

HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto ∅ 5 mm	787047 5
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto ∅ 6 mm	787047 6
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto ∅ 4 mm	787047 4
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto ∅ 10 mm	787047 10
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto ∅ 8 mm	787047 8