Garant

APMT 133524 ER, HB8630, Type: INOX

Bestelgegevens

Bestelnummer	215398 INOX
GTIN	4045197747686
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:
Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0{,}25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\,max} = 6$ mm.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,18 mm
Type	INOX
Hoekradius	2,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 133524 ER
Soort	HB8630
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm²	geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm²	geschikt	130 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		