

**Pieza en bruto para barras de mandrinar Forma A, BT 40, Medida A: 250 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302889 250
GTIN	4062406105044
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

Cono de gran inclinación con collar templado y rectificado. Mango blando para mecanizado posterior.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308760 – 308806.

Forma: A

Ø exterior D: 63 mm

Descripción técnica

Ø exterior D	63 mm
Adaptador	BT 40
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	A
Tipo de producto	Pieza en bruto para barras de mandrinar

Accesorios

308805 40

Perno de apriete Hurco 90° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

Perno de apriete Hurco 60° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308804 40

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308802 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308830 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308785 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308795 40

Perno de apriete Hurco 60° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308803 40

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308820 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308801 40

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308810 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308765 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308790 40

Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308812 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308780 40