HOLEX

CNMG 09T304 set van 10 stuks, Soort: HBX130

Bestelgegevens

Bestelnummer	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 09T304 set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130
Spaanbreker: MM
Snijdiepte a_p: 0,5 - 6 mm
Voeding f: 0,05 - 0,55 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	MM
Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HBX130
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm

Voeding f	0,05 - 0,55 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Boorstang
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal