FACOM

Griptang met zwenkbare onderbek, Totale lengte: 250mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	708903 250
GTIN	3662424019845
Artikelklasse	73R

Omschrijving

Uitvoering:
Eenvoudig en veilig te bedienen. Moeiteloos en snel openen met **lossingsschakelaar** aan onderste handgreep. Met groot spanbereik en grote spandiepte, 5-voudige snelle verstelling en bovendien fijninstelling. Onderbek diep uitgebogen voor het spannen van U- en hoekprofielen, pijpen, etc. Getande grijpbekken en zeer stabiel tanglichaam van verenstaal. Tang geheel vernikkeld.
Toepassing:
Voor het veilig vastzetten van profielen, vlak materiaal en pijpen. Spandruk instelbaar tot 10.000 N.
Materiaal:
Grijpbekken van chroom-molybdeen-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

Spanwijdte hoekmateriaal	50 mm
Beklengte	60 mm
totale lengte	250 mm
Spanwijdte rond materiaal	110 mm
Producttype	Griptang