HEDI

Kabelhaspel, kunststof, met 3-voudige stekker, Type: 40N

Bestelgegevens

Bestelnummer	081116 40N
GTIN	4003644000098
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:
Met GS-keurmerk.
Kabelhaspel van kunststof. Kabeleinde met onbreekbare 3-voudige stekker, volledig geaard, spatwaterdicht, IP44. 3-voudige contactdoos met zelfsluitende deksels. Voor **voortdurend** gebruik buitenshuis. Voldoet aan **BGI 600** (industrie). Spatwaterdicht IP 44.
Neopreen-kabel
Functie:
IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ∅ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Technische beschrijving

Kabelklasse	H07RN-F
Kabelopbouw	3G1,5
Kabellengte	40 m
Materiaal kabel	Neopreen

IP-klasse	IP 44
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Materiaal behuizing	kunststof
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Kabelhaspel