STAHLWILLE

Set veeltand-bitdoppen, 1/2 inch-vierkant 8-delig

Bestelgegevens

Bestelnummer	639511
GTIN	4018754261680
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:
Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123;**
Doppen volgens **DIN 3124.**
Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120.**
Toepassing:
Voor veeltand- / XZN-schroeven met schroefdraad M6 – M14.
Materiaal:
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Levering:
Doppen: 5 st. nr. 642800 (kort)
Maat M6; M8; M10; M12; M14
3 st. nr. 642900 (lang)
Maat M8; M10; M12
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	8
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Veeltand-schroevendraaier

Lengte	227 mm
Breedte	131 mm
Hoogte	57 mm
Producttype	Dop

Accessoires

Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch Voor schroeven M6	642800 M6
Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch Voor schroeven M14	642800 M14
Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch Voor schroeven M8	642800 M8
Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch Voor schroeven M12	642800 M12
Veeltand-bitdop, 1/2 inch, lang Voor schroeven M8	642900 M8
Veeltand-bitdop, 1/2 inch, lang Voor schroeven M10	642900 M10
Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch Voor schroeven M10	642800 M10
Veeltand-bitdop, 1/2 inch, lang Voor schroeven M12	642900 M12