BOSCH

Slagschroefmachine, Type: GDS18E

Bestelgegevens

Bestelnummer	074170 GDS18E
GTIN	
Artikelklasse	03B

Omschrijving

Uitvoering:
Veelzijdige slagschroefmachine voor krachtig schroefwerk.
- **Bijzonder robuust door slagwerkbehuizing van metaal.**
- **Precies werk dankzij toerentalkeuze.**
- **Rechts-/ linksdraaiend voor het vast- en losdraaien.**
- **Comfortabel in het gebruik dankzij softgrip en gunstige positie van het zwaartepunt.**
- **Bevestigingshaak bijvoorbeeld voor aanbrenging aan een trekveer.**

Technische beschrijving

Maximaal toerental	1300 min^{-1}
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Aantal slagen	1000 - 2600 min^{-1}
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Wattage	500 W
Gewicht	3,2 kg

Maximale vibratie volgens EN	4 m/s^2
Fabrikantnummer	GDS 18E
Maximale schroef-∅ (8,8 – 12,9)	M18
Maximaal draaimoment hard	250 Nm
Typisch gebruik	Strong
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Slagschroefmachine
USP2	max. schroef-∅ M18, met gereedschapsopname 1/2 inch buitenvierkant
USP1	250 Nm hard