Garant

# XDPW 09T308 SR, HB7525, Type: ST1400

## Bestelgegevens

| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 212949 ST1400 |
| GTIN | 4045197812612 |
| Artikelklasse | 21A |

## Omschrijving

**Opmerking:**
Toepassingsrichtwaarden voor $a_e$ = 0,5 … 1×D / $a_{p\,max}$
Voeding $f_z$ per tand: 0,79 mm
ISO-code wisselplaat: XDPW 070308 SR
Type: ST1400
Hoekradius: 0,8 mm
Programmeerradius bij $a_{p\,max}$: 1,99 mm

## Technische beschrijving

| | |
|---|---|
| Programmeerradius bij $a_{p\,max}$ | 1,99 mm |
| ISO-code wisselplaat | XDPW 070308 SR |
| Type | ST1400 |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Soort | HB7525 |
| Snijmateriaal | HM |

| | |
|---|---|
| Maximale snijdiepte $a_{p\,max}$ | 1,15 mm |
| Voeding $f_z$ per tand | 0,79 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

## Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | $V_c$ | ISO-code |
|---|---|---|---|
| Staal < 1100 N/mm² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm² | geschikt | 160 m/min | P |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |
| Lucht | geschikt | | |