Garant

XDLW 070308 SR, HB7530, Type: ST900

Bestelgegevens

Bestelnummer	212923 ST900
GTIN	4045197581501
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:
Toepassingsrichtwaarden voor a_e = 0,5 … 1×D / $a_{p\,max}$
Voeding f_z per tand: 0,72 mm
ISO-code wisselplaat: XDLW 070308 SR
Type: ST900
Hoekradius: 0,8 mm
Programmeerradius bij $a_{p\,max}$: 1,58 mm

Technische beschrijving

Type	ST900
ISO-code wisselplaat	XDLW 070308 SR
Programmeerradius bij $a_{p\,max}$	1,58 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7530
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p\,max}$	0,85 mm
Voeding f_z per tand	0,72 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm²	geschikt	320 m/min	P
Staal < 750 N/mm²	geschikt	270 m/min	P
Staal < 900 N/mm²	geschikt	230 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		