KYOCERA

BDGT 170420 FR-JA, GW25, Type: ALU

Bestelgegevens

Bestelnummer	227530 ALU
GTIN	4960664457892
Artikelklasse	25A

Omschrijving

Opmerking:
Toepassingsrichtwaarden voor a_e = 0,3×D.
Exact 90° tot a_p = 9 mm.
Hoekradius: 2 mm
Voeding f_z per tand: 0,05 – 0,33 mm

Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding f_z per tand	0,05 – 0,33 mm
Hoekradius	2 mm
ISO-code wisselplaat	BDGT 170420 FR-JA
Soort	GW25
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		