Furtun cu inserţie textilă PU, albastru, Lungime 50 m, ∅ interior al furtunului (deschidere nominală): 8mm

Date comandă

Numărul de comandă	080220 8
GTIN	7391390087850
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuţie:
Furtun din PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune. Rezistenţă deosebită faţă de ulei, solvenţi şi soluţii care nu au ca solvent apa. Presiune de lucru 16 bari.
Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la –15 °C până la 60 °C.

Descriere tehnică

∅ interior al furtunului (deschidere nominală)	8 mm
Material	Furtun PU cu inserţie textilă
Presiune maximă de lucru	16 bar
Lungimea furtunului	50 m
Culoarea	albastru
∅ exterior al furtunului	12 mm
Caracteristici nume produs	Lungime 50 m
Tip produs	Furtun

Accesorii

Cuplaj de siguranţăStream-Line ∅ interior racord furtun (deschidere nominală) 8 mm	080297 8