



Mobilus kietumo matuoklis alphaDUR II (be zondo)



Užsakymo data

Užsakymo numeris	495042
GTIN	2050001659675
Produktų klasė	49G

Aprašas

Aprašymas:

Prie mobilaus UCI kontrolinio prietaiso **alphaDUR II** galima prijungti zondus, atitinkančius DIN 50159-1 Redakcija 2008-10, ASTM A 1038 ir VDI / VDE direktyvą 2616, bei smūginius D tipo mechanizmus pagal DIN 50156 ir ASTM A956. Spaudimas matuojamas naudojant kontrolinį svarelį. Prijungtų zondų kontrolinis svoris atpažįstamas automatiškai. Paprastas ir aiškus meniu, didelės sklaidos spalvotas ekranas. Kaupiklis 50 medžiagų kalibravimų ir iki 500000 matavimo duomenų su data, laiku, medžiaga ir vertinimu. Vertinimas su įvairiomis statistinėmis funkcijomis.

Paskirtis:

Mobiliam naudojimui (veikimo laikas apie 8 h) ir greitam kietumo patikrinimui gamyboje ir priimant metalines medžiagas.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis prietaisas su įmontuotu NiMH akumuliatoriumi, maitinimo bloku / įkrovikliu, lagaminu transportavimui ir naudojimo instrukcija. (Matavimui reikalingas atitinkamas zondas Nr. 495043.)

Priedai:

Zondas Nr. 495043.

Nešiojamas krepšys, programinė įranga patikros ataskaitoms kurti, statistika, grafinis įvertinimas, USB duomenų perdavimo galimybė ir UCI kietumo pavyzdžių plokštės su ISO/ASTM sertifikatu pagal paklausimą.

Sąsaja: USB sąsaja

Sąsaja: RS232C sąsaja

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Srovės tiekimas: NiMH baterija

Ilgis: 198 mm

Plotis: 160 mm

Aukštis: 78 mm

Svoris: 1400 g

Techninis aprašymas

Aukštis	78 mm
Ilgis	198 mm
Svoris	1400 g
Plotis	160 mm
Srovės tiekimas	NiMH baterija
Gamintojo pavadinimas	AD-11-102
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Mobili kiekio patikra

Priedai

UCI zondas, skirtas alphaDUR II ir alphaDUR mini Kontrolinis svoris 20 N	495043 20
Pagalbinės priemonės uždėjimui ant lygių paviršių	495046
Precizinis matavimo stovas	495049
UCI zondas, skirtas alphaDUR II ir alphaDUR mini Kontrolinis svoris 10 N	495043 10
Atšokantis zondas, skirtas alphaDUR II Tipas D	495045 D
Pagalbinės priemonės uždėjimui ant apvalių ruošinių skirta detalių Ø 50-250 mm	495048 50-250
UCI zondas, skirtas alphaDUR II ir alphaDUR mini Kontrolinis svoris 30 N	495043 30
Pagalbinės priemonės uždėjimui ant apvalių ruošinių skirta detalių Ø 10-50 mm	495048 10-50

UCI zondas, skirtas alphaDUR II ir alphaDUR mini
Kontrolinis svoris 49 N

495043 49

UCI zondas, skirtas alphaDUR II ir alphaDUR mini
Kontrolinis svoris 98 N

495043 98