JEPSON POWER

List krožne žage iz karbidne trdine za INOX ∅ 355×25,4 mm, za INOX, Število zob: 90

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078236 90
GTIN	4260052463895
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:
List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.
· **Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.**
· **Zelo dolga življenjska doba.**
· **Visoka kakovost rezov.**
· **Možnost petkratnega ostrenja.**
· **Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).**
Zlasti za INOX, s prevleko.
Napotek:
Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Število zob	90
Širina reza B	2 mm
Število zob optimizirano za	Debelina materiala do 2,5 mm
Primerne za	078231 vel. 9435

Primerno za material	za INOX
Vrsta izdelka	List krožne žage