Garant

XDHT 060210, HB7720, Tip: ST1400

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211892 ST1400
GTIN	4045197479631
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:
Orientacijske vrednosti za $a_e = 0{,}3 \times D/a_p = 1{,}5$ mm.
Podajanje f_z: 0,15 mm

Tehnični opis

Tip	ST1400
Podajanje f_z	0,15 mm
Radij rezila	1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDHW 060210
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	270 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	130 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	100 m/min	H
GG(G)	primerno	220 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	500 m/min	N
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		