

Mahr**Skaitmeninis slankmatis su dideliu ekranu ir apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412716 150
GTIN	4059192002084
Produktų klasė	43A

Aprašas**Aprašymas:**

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyviai energiją naudojanti matavimo sistema, tarnavimo laikas apie 3 metai. Reference-Lock funkcija užkertą kelią matavimo klaidoms, kurios gali atsirasti netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Pritrintos kreipiamosios, matavimo plokštumos tiksliai nušlifotos.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Material: Acero fino, INOX

Material: Stainless steel, INOX

Raaka-aine: INOX

Matériau: Acier inoxydable, INOX

Alapanyag: Nemesacél, INOX

Materiale: Acciaio inossidabile, INOX

Norma: DIN 862

Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai

Gyliamatis: Ø 1,5

Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Kalibravimas: A1

Padalos vertė: 0,01 mm

Padalos vertė: 0,0005 in

Leistina paklaida: 0,03 mm

Antgalių ilgis: 40 mm

Techninis aprašymas

Yra gyliamatis	taip
Gyliamatis	Ø 1,5
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Eksploatavimo trukmė	apie 3 metus
Norma	DIN 862
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	40 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Leistina paklaida	0,03 mm
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Baterijų kiekis	1
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081560 CR2032
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Standartinis analoginis slankmatis

Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis maksimalios matavimo ribos 200 mm	011030 200
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis maksimalios matavimo ribos 200 mm	011050 200

Priedai

Plastikinė dėžė Tipas MS150	412470 MS150
-----------------------------	--------------

Tabletės formos baterija / speciali baterija Tarptautinis dydis CR2032

081560 CR2032

Plastikinė dėžė Tipas MS150

412468 MS150