KYOCERA

CNGA 120404, KBN05M, Tip: ME

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	255608 ME
GTIN	4960664598892
Razred artikla	25H

Opis

Izvedba:
CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge;pri vsaki obračalni ploščici po 2 oz. 3 rezilni robovi.
Zvrst: KBN05M
Posnetje roba rezalnih robov: ME
Globina reza a_p: 0,05 - 0,2 mm
Podajanje f: 0,1 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 200 m/min
Posnetje roba rezalnih robov	ME

Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	KBN05M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNGA 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN05M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
suho	primerno		