Garant

MicroClamp – precizna vrtalna glava, HSK-E 40 A = 46, Tip: 0,2-3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Razred artikla	31H

Opis

Izvedba:
- **Za desni in levi tek.**
- **Točnost krožnega teka < 0,01 mm.**
- **Prenos vrtilnih momentov do 7 Nm.**
- **Dopustno število vrtljajev 60.000 vrt./min.**
- **Dopustni zatezni moment 2 Nm.**

Obseg dobave:
Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.
Dodatni pribor:
Cev za hladilno sredstvo art. 309880.
Strategija odrezovanja: HSC
Območje vpenjanja ∅ D_1: 0,2 - 3,4 mm
Zunanji ∅ D: 19 mm
∅ D_2: 12 mm
Nadomestni vpenjalni ključ: 627425 2

Tehnični opis

Območje vpenjanja ∅ D_1	0,2 - 3,4 mm
Nadomestni vpenjalni ključ	627425 2
∅ D_2	12 mm

Zunanji ∅ D	19 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 40 A = 46
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min^{-1}
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Mikro vrtalna glava

Pribor

Izvijači za notranji 6-kotnik s T-ročajem 6-kotnik 2 mm	627425 2
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 2 mm	627481 2