TESA

Merilna ura zaščitena pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432130 10/58
GTIN	7630041109757
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:
Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80). **Precizna merilna ura** v kovinskem ohišju, zaščitenem pred udarci. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.
V celoti kovinsko ohišje in **visokoučinkovita zaščita pred udarci.** Posebno robustna merilna ura. **Swiss Made.**
Dodatni pribor:
Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.
Pakiranje: čvrsta škatla
Standard: Tovarniški standard
Kalibriranje: C1
Delitev skale: 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca: 1 mm
Območje odstopanja f_e: 15 µm
Celotno območje odstopanja f_{cel}: 17 µm
Merilna sila: 0,7 - 1,5 N

Tehnični opis

∅ ohišja	58 mm
Celotno območje odstopanja f_{cel}	17 µm
Merilna sila	0,7 - 1,5 N
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Delitev skale	0,01 mm
Območje odstopanja f_e	15 µm
Merilno območje	10 mm
Kalibriranje	C1
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Messuhr

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	013210 10
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	013250 12,5

Pribor

Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20

Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Vrtljivo tipalo	434912
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60

Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10