Garant GRIDLINE

Výsuvné dno 200 kg, 36×20G, Vestavná výška: 75mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	930766 75
GTIN	4062406123000
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:
Výsuvná police s **100% vysunutím.** Vpředu otevřené, výška pláště boční 46 mm, montážní výška 75 mm. Bez dírkování pro dělící drážky.
Rozsah dodávky:
Výsuvná police kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.
Lakování:
Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**
Upozornění:
Není vhodné pro vestavbu do pojízdných plášťů.

Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Užitná šířka v G	36
Užitná hloubka v G	20
Hmotnost	13,85 kg
Oblast použití	Skříň na nářadí
Vestavná výška	75 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×20G
Užitná šířka	900 mm
Užitná hloubka	500 mm
Druh produktu	Výsuvná police