Garant

Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, ∅ DC m7: 31,5mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	234010 31,5
GTIN	4045197740595
Třída artiklu	21S

Popis

Provedení:
Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: –0,1 / +0,35 mm
Popis:
Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.
Vhodné pro:
Vyměnitelné destičky SOGX 100408.
Upozornění:
Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

Technický popis

Užitná délka L_1	128 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 100408
Délka stopky L_s	68 mm
∅ stopky D_s	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 10IP (2,8 Nm)
Počet břitů Z	1
Řada	Vrtacka
Jmenovitý ∅ D	31,5
Maximální mez přestavení V_{max}	0,25 mm

Délka vyložení L_A	152 mm
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6535
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6640
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB630
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6810
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středicí vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněné vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada upínacích šroubů Torx Plus®10dílná Pohon 10IP	239700 10IP
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP