Garant

Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, ∅ DC m7: 34mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	234010 34
GTIN	4045197740663
Třída artiklu	21S

Popis

Provedení:
Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: –0,1 / +0,35 mm
Popis:
Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.
Vhodné pro:
Vyměnitelné destičky SOGX 110509.
Upozornění:
Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

Technický popis

∅ stopky D_s	40 mm
Užitná délka L_1	136 mm
Délka stopky L_s	68 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 110509
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 15IP (2,8 Nm)
Počet břitů Z	1
Řada	Vrtacka
Jmenovitý ∅ D	34
Maximální mez přestavení V_{max}	0,25 mm

Délka vyložení L_A	161 mm
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6535
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6640
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB630
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany	HB6810
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středicí vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněné vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada upínacích šroubů Torx Plus®10dílná Pohon 15IP	239700 15IP
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP