Garant

Zapichovací destička pravá, HB9635, Šířka drážky m (H13): 2,0mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273902 2,0
GTIN	4045197768285
Třída artiklu	21J

Technický popis

Šířka břitu w	2 mm
t_{max}	2,5 mm
Šířka drážky m (H13)	2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový rádius R	0,2 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravý
Typ	HB9635
Drážky dle normy	DIN 472
Drážky dle normy	DIN 471
Počet výměn/řezání	3

Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 170 mm/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	90 - 140 mm/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 750 N/mm²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	vhodný	140 m/min	M
GG(G)	omezené použití	170 m/min	K
kontinuální	vhodný		
mokré max.	vhodný		
suché	vhodný		