Garant

Vyvrtávací tyče pevných rozměrů, DIN 1835 A, Jmenovitý ∅ D: 13,8mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	236677 13,8
GTIN	4045197769169
Třída artiklu	21S

Popis

Použití:
Pro vyvrtávání předvrtaných nebo odlévaných otvorů na jmenovitý ∅ v kombinaci s upínacími pouzdry vybavenými excentrem č. 236679.
Pro standardní vyměnitelné břitové destičky ISO CC..0602.
Upozornění:
Předvrtaný ∅ nesmí být menší než ∅ d_{min}.

Technický popis

Délka vyložení L_1	27 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
∅ stopky D_s h6	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142 HB725
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Minimální ∅ d_{min}	12,8 mm
Rozsah nastavení s upínacím pouzdrem excentru	13,5 - 14,3 mm
Vhodná velikost excentrické objímky č. 236680	10
Počet břitů Z	1
Jmenovitý ∅ D	13,8
Vrcholový úhel	180 stupeň
Provedení stopky	DIN 1835 A

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm	211750 1,0