Hoffmann Group

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260014 16/09
GTIN	4045197797575
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	16 mm
Velikost stopky	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 2
Celková délka L	150 mm
Funkční šířka L_4	16 mm
Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	SCACR/L 1616M09
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 2	269021 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500