Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/09mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260015 12/09
GTIN	4045197797827
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	SCACR/L 1212M09
Délka hlavy L_1	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 2
Velikost stopky	12 mm
Celková délka L	150 mm
Funkční šířka L_4	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub Typ 2	269021 2
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500