Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 10/07mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	SDNCN 1010M07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Nepodepřená délka L_1 neutrální držáky	15 mm
Funkční šířka L_4 neutrální držáky	5,2 mm
Velikost stopky	10 mm
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	62,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Upínací šroub Typ 1	269021 1
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500