Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/12mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	34 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RN.. 1207..
Příložka	259035 3
Velikost stopky	32 mm
Funkční šířka L_4	32 mm
Velikost destiček	12 mm
ISO kód držáku	CRSNR/L 3225P12
Podložka	259031 43
Šroub pro podložku	259025 2
Celková délka L	170 mm
Podložka pro příložku	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 43	259031 43
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Jednotka upínky Typ 3	259035 3
Podložka upínky Typ 1	259041 1
Šroubek pro podložku Typ 2	259025 2
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500