Garant

Smršťovací přístroj, Typ: SU1

Údaje o objednávce

Artikové číslo	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Třída artiklu	31E

Popis

Provedení:
Smršťovací přístroj s integrovaným chlazením vzduchem v místě smršťování.
Maximální smrštitelná délka nástroje 500 mm.
Odkládací plocha pro výměnné kotouče.
Smršťovací přístroj GARANT SU1.
Použití:
· **Pro chlazení vzduchem v závislosti na konturách.**
· **Pro tepelné upínání / uvolňování stopek z TK a HSS.**
· **Rozsah upínání ∅ 3 – 32 mm.**
Rozsah dodávky:
· **4 vyměnitelné kotouče ∅ 3 – 32 mm č. 354240.**
· **Upínací kroužek.**
· **1 pár ochranných rukavic proti vysokým teplotám.**
Zvláštní příslušenství:
· **Vhodný podstavec č. 354291.**
· **Náhradní výměnné kotouče č. 354240.**
· **Základní uchycení nástroje č. 354225 – 354227.**
· **Chladicí adaptér pro chlazení vzduchem č. 354235 – 354236.**
· **Chladicí jednotka č. 354215 CU1.**

Technický popis

Šířka	700 mm
Připojení	3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Výkon	11 kW
Výška	986 mm
Hmotnost	45 kg
Hloubka	533 mm
Řada	SU1
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Smršťovací přístroj

Příslušenství

Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro ∅ upínání 6-12 mm	354240 6-12
Základní upínač nástrojůpro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro ∅ upínání 20-32 mm	354240 20-32
Rukavice odolné proti tepluTempDex 710 Velikost rukavice 9	094630 9
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro ∅ upínání 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Základní upínač nástrojůpro SK Pro kuželovou stopku SK 30	354225 30
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro ∅ upínání 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Základní upínač nástrojůpro SK Pro kuželovou stopku SK 50	354225 50
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro ∅ upínání 6-9 mm	354235 6-9
Chladící vložka4,5° Pro ∅ upnutí D1 14-16 mm	354260 14-16
Chladící vložka4,5° Pro ∅ upnutí D1 10-12 mm	354265 10-12

Chladící vložka4,5° Pro ∅ upnutí D1 10-12 mm	354260 10-12
Chladící vložka3° Pro ∅ upnutí D1 4 mm	354268 4
Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro ∅ upínání 12-20 mm	354240 12-20
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro ∅ upínání 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Chladící vložka4,5° Pro ∅ upnutí D1 18-20 mm	354260 18-20
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro ∅ upínání 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Chladící vložka4,5° Pro ∅ upnutí D1 6-8 mm	354260 6-8
Chladící vložka4,5° Pro ∅ upnutí D1 25-32 mm	354260 25-32
Rukavice odolné proti tepluTempDex 710 Velikost rukavice 11	094630 11
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro ∅ upínání 6-9 mm	354236 6-9
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro ∅ upínání 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Chladící vložka3° Pro ∅ upnutí D1 12 mm	354268 12
Ochranné rukavice proti horku, pár Velikost rukavice 8	094645 8
Stůl pro smršťovací přístroj Šířka 1500 mm	354291 1500
Chladicí vložka polotovar	354279
Chladící vložka4,5° Pro ∅ upnutí D1 3-5 mm	354260 3-5
Chladící vložka4,5° Pro ∅ upnutí D1 3-5 mm	354265 3-5
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro ∅ upínání 3-5 mm	354240 3-5
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro ∅ upínání 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro ∅ upínání 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Chladící vložka3° Pro ∅ upnutí D1 8 mm	354268 8
Chladící vložka3° Pro ∅ upnutí D1 10 mm	354268 10
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro ∅ upínání 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro ∅ upínání 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Chladící vložka3° Pro ∅ upnutí D1 5 mm	354268 5
Rukavice odolné proti tepluActivArmr® 42-474 Velikost rukavice 10	094620 10
Chladící vložka3° Pro ∅ upnutí D1 6 mm	354268 6

Chladící vložka3° Pro ∅ upnutí D1 3 mm	354268 3
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro ∅ upínání 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Chladící vložka4,5° Pro ∅ upnutí D1 6-8 mm	354265 6-8