



Garnitura nasadnih ključev QuickRelease, 1/2-colski 4-kotnik 22-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637891
GTIN	4018754260911
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Garnitura **QuickRelease** v nezlomljivi škatli iz umetne mase ABS s penastim vložkom. Raglja, podaljšek, kardanski zglob in nasadni ključ tvorijo **čvrsto povezano enoto**. S pritiskom na gumb se ta povezava hitro znova loči.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 16 kosov art. 642200 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1 prečni ročaj QR: Art. 641350

3 podaljški QR: Art. 641045 vel. 75; 130; 255

1 kardanski zglob QR: Art. 641650

1 raglja QR: Art. 640440

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 64 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-32 mm

Tehnični opis

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-32 mm
Število delov	22
Mere zeva ključa	metrični
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	454 mm
Širina	253 mm
Višina	64 mm
s QuickRelease	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642200 30
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642200 10
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642200 13
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642200 18
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642200 11
Raglja s finim ozobljenjem, 1/2 cole z izmetačem QuickRelease Tip 1/2	640440 1/2
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642200 14
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642200 12
Podaljšek, 1/2 cole QuickRelease Celotna dolžina 75 mm	641045 75
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642200 24
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642200 19
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642200 16
T-ročaj, 1/2-colski QuickRelease Celotna dolžina 300 mm	641350 300

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642200 15
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642200 17
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642200 27
Kardanski zglob, 1/2-colski QuickRelease Tip 1/2	641650 1/2
Podaljšek, 1/2 cole QuickRelease Celotna dolžina 255 mm	641045 255
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642200 32
Podaljšek, 1/2 cole QuickRelease Celotna dolžina 130 mm	641045 130
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642200 21
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642200 22