HOLEX

Momentový klíč s ráčnou, Maximální utahovací moment: 300Nm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	657272 300
GTIN	4045197804136
Třída artiklu	62E

Popis

Provedení:
Robustní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometr. stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení.
Pevně vestavěná ráčna pro upínání nástrčných hlavic.
Měrné jednotky: Nm, lbfft. Ráčna se **4-hranem k přestrčení**, který nelze ztratit, a s přídržným kolíkem pro **pravé a levé utahování.**
Funkce:
Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.
Použití:
Pro menší až střední série.
Norma:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Přesnost:
±3 % ze zobrazené hodnoty.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorce:
l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l_2 = seřízená rozteč momentového klíče
l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l_4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T_2 = předepsaný krouticí moment
Upozornění:
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Ukazatel	analogová
Hmotnost	1350 g
Dělení stupnice, 1 dílek =	1 Nm
Maximální utahovací moment	300 Nm
Upínací 4hran	1/2 palec
Rozsah utahovacích momentů	60 - 300 Nm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l_3]	460 mm
Měření	Krouticí moment
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Norma	DIN EN ISO 6789
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Celková délka L	587 mm
Feedback	s vypínáním
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400
Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000

Příslušenství

Sada náhradních dílů pro ráčny Upínací 4hran 1/2 palec	657271 1/2