HOLEX

Technická fréza ocel Z – hrubé, TK, Typ: C1020

Údaje o objednávce

Artikové číslo	540740 C1020
GTIN	4045197804808
Třída artiklu	52D

Popis

Provedení:
Inovační geometrie zubů umožňuje **velmi vysoký výkon obrábění** při současně **klidném chodu a dobrém vedení.** Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. ∅ stopky 6 mm.
Použití:
Optimalizováno pro obrábění **oceli a ocelové litiny.**

Technický popis

∅ hlavy	9,6 mm
Jemnost ozubení	hrubý
Tvar	C1020
∅ stopky	6 mm
Celková délka	64 mm
Zkratka ozubení	ocel Z

Popis tvaru	válcový kulatý
Délka hlavy	19 mm
Řada	Ozubení Z ocel
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		