HOLEX

Technická fréza ocel Z – hrubé, TK, Typ: L1230

Údaje o objednávce

Artikové číslo	540740 L1230
GTIN	4045197804945
Třída artiklu	52D

Popis

Provedení:
Inovační geometrie zubů umožňuje **velmi vysoký výkon obrábění** při současně **klidném chodu a dobrém vedení.** Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. ∅ stopky 6 mm.
Použití:
Optimalizováno pro obrábění **oceli a ocelové litiny.**

Technický popis

∅ stopky	6 mm
Zkratka ozubení	ocel Z
Jemnost ozubení	hrubý
∅ hlavy	13,2 mm
Celková délka	77 mm
Popis tvaru	kulatý kužel

Tvar	L1230
Délka hlavy	32 mm
Řada	Ozubení Z ocel
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		