



| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| EAN: | 4013288155580 | Abmessung: | 89x7x6 mm |
| Teilenr: | 05060361001 | Gewicht: | 11 g |
| Artikel-Nr: | 867/4 TORX® HF | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.

Hochwertige Bits für Innen-TORX®-Schrauben. Die von Wera entwickelten TORX® HF (HF = Haltefunktion) Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten! 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_4_torx_hf.html

Wera - 867/4 TORX® HF
05060361001 - 4013288155580

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX®-Schrauben

Das HF Profil



In beengten Ein- oder Ausbausituationen (z. B. im Motorraum) kann man die Schraube nicht mit der Hand auf dem Schraubwerkzeug sichern. Häufig passiert es dann, dass die Schraube verloren geht. Langwieriges Suchen oder der Verlust der Schraube (und eventuelle daraus resultierende Gefährdungen) sind die Folge. Die von Wera entwickelten HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressungen zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten!

Weblink





https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_4_torx_hf.html

Wera - 867/4 TORX® HF
05060361001 - 4013288155580

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX®-Schrauben

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  mm |  inch |  mm |
|--------------------|---|---|---|---|
| 05060080001 | TX 8 | 50 | 2 | 3,0 |
| 05060360001 | TX 10 | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05060081001 | TX 10 | 50 | 2 | 4,0 |
| 05060361001 | TX 15 | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05060082001 | TX 15 | 50 | 2 | 4,0 |
| 05060362001 | TX 20 | 89 | 3 1/2 | 4,5 |
| 05060083001 | TX 20 | 50 | 2 | 4,5 |
| 05060084001 | TX 25 | 50 | 2 | 6,0 |
| 05060363001 | TX 25 | 89 | 3 1/2 | 6,0 |
| 05060085001 | TX 27 | 50 | 2 | 6,0 |
| 05060364001 | TX 27 | 89 | 3 1/2 | 6,0 |
| 05060086001 | TX 30 | 50 | 2 | 6,0 |
| 05060365001 | TX 30 | 89 | 3 1/2 | 6,0 |
| 05060087001 | TX 40 | 50 | 2 | - |
| 05060366001 | TX 40 | 89 | 3 1/2 | - |

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_4_torx_hf.html

Wera - 867/4 TORX® HF
 05060361001 - 4013288155580

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de