Garant GRIDLINE

Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 685/3

Údaje o objednávce

Artikové číslo	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:
Kompletní se zásuvkami 26×24G.
Montážní vozík v 30×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, ∅ 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2složkovými rukojeťmi Haptoprene. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.
100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).
Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.
Lakování:
Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet pevných koleček bez brzdy	2

Hmotnost	89 kg
Počet zásuvek	3
ComfortClose	ne
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Hloubka	700 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Maximální nosnost	600 kg
Výška	685 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná výška	400 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	400 mm
Šířka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Počet dvířek	0
∅ koleček	125 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná šířka zásuvky v G	26
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Počet řiditelných koleček s brzdou	2
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Se zvýšenou hranou	ano
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Užitná výška pro zásuvky	400 mm
Korpus nahoře otevřený	ne
Počet výsuvných polic	0

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Montážní vozík pro zásuvky Výška v mm / počet zásuvek 685/0	931147 685/0
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931166 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931166 200
Vodící lišta zásuvky(pár) Nosnost 75 kg	939901 75
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 30X28	951972 30X28