Garant

SCLT 05T104 diamantový povlak, HB7810, Typ: ALU

Údaje o objednávce

Artikové číslo	216463 ALU
GTIN	4045197658234
Třída artiklu	21B

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,08 0,18 mm
Typ	ALU
Rohový rádius	0,4 mm
Tloušťka destičky E	1,98 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCLT 05T104
Typ	HB7810
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	1000 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	900 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	vhodný		
mokré max.	vhodný		
suché	omezené použití		