# MultiMaster MM 700 Max Top akumulátorová, Typ: 71293661

## Údaje o objednávce

| | |
|---|---|
| Artikové číslo | 077806 71293661 |
| GTIN | 4014586895277 |
| Třída artiklu | 03F |

## Popis

**Provedení:**
Oscilační nástroje s předním postavením na trhu ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s **upínačem nástrojů Starlock** (vylepšený přenos síly pro zvýšení pracovního výkonu až o 35 %).

- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrabání, dělení, pilování) díky oscilačnímu pohybu (nízká tvorba prachu).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.**
- **Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průběžnému používání kuličkových a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.**

Nejlepší vhodný MultiTool pro nejrychlejší postup práce při přestavbě a renovaci s bi-metalovým pilovým listem pro dřevo, kov a plasty. Díky upínači nástroje Starlock Plus máte přístup k asi 180 příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
**Rozsah dodávky:**
60dílná sada příslušenství, nabíječka, 2× Li-Ion akumulátor AMPShare (18 V / 4 Ah), odsávací zařízení, L-BOXX. 2× pilový list E-Cut Standard zakřivený (35 mm), 2× pilový list E-Cut Standard zakřivený (65 mm), 1× pilový list E-Cut Precision (35 mm), 1× pilový list E-Cut Precision (65 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm) 1× pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), 1× pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pilový list segmentovaný (Ø 85 mm), 1× segmentový pilový list z tvrdého kovu, 1× rašple z tvrdého kovu (trojúhelníková), 1× špachtle, 1× řezací nůž hřibového tvaru, 1× multifunkční nůž, 1× brusná deska děrovaná, 10× brusný list děrovaný (K 60, 80, 120, 180),

1× odsávací zařízení, 1× rychlonabíječka GAL 1880 CV, 2× Li-Ion akumulátor (18 V / 4 Ah), 1× plastový kufr na nářadí (L-Boxx 136).
**Upozornění:**
Vhodné akumulátory naleznete pod č. 073851 – 073858.

## Technický popis

| | |
|---|---|
| Napětí akumulátorů | 18 V |
| Amplituda (oscilační pohyb) | 2 × 2,0 stupeň |
| Označení výrobce | AMM 700 Max TOP |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 |
| Počet kmitů | 10000 - 19500 $min^{-1}$ |
| Upínač nástroje | StarlockMax |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah |
| Obal | systémový kufřík (L-Boxx) |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V |
| Druh produktu | Oscilátory |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| Segmentový pilový list, TK ∅ pilového listu 90 mm | 077828 90 |
| Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm ∅ pilového listu 90 mm | 077865 90 |
| Pilový list, bimetalový HSS ∅ pilového listu 100 mm | 077838 100 |
| Pilový list, celý z HSS, 5-dílný ∅ pilového listu 85 mm | 077835 85 |
| Základní sada akumulátorů Typ 92604323 | 073832 92604323 |
| Sortiment pilových listů E-Cut, dřevo + kov6dílná Provedení SET | 077848 SET |

| | |
|---|---|
| Pilový list E-Cut, diamant Šířka řezu 44 mm | 077885 44 |
| Pilový list E-Cut, karbid Pro Šířka řezu 35 mm | 077891 35 |
| Pilový list E-Cut, diamant, 2,2 mm | 077886 |
| Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 42 mm | 077884 42 |
| Pilový list, bimetalový HSS, 5-dílný ∅ pilového listu 85 mm | 077839 85 |
| Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm ∅ pilového listu 90 mm | 077867 90 |
| Základní sada akumulátorů Typ 92604324 | 073832 92604324 |
| Pilový list E-Cut, standard, 5dílná sada Šířka řezu 35 mm | 077840 35 |
| Pilový list E-Cut, diamant, upínání SLP Šířka řezu 35 mm | 077849 35 |
| Základní sada akumulátorů Typ 92604325 | 073832 92604325 |
| Segmentový pilový list, diamant, 1,2 mm ∅ pilového listu 75 mm | 077830 75 |
| Pilový list E-Cut, Standard Šířka řezu 65 mm | 077844 65 |
| Pilový list E-Cut, standard, zakřivený Šířka řezu 35 mm | 077870 35 |
| Pilový list, bimetalový HSS, 5-dílný ∅ pilového listu 100 mm | 077839 100 |
| Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V | 073837 FE18 |
| Pilový list E-Cut, bimetalový, Universal Šířka řezu 44 mm | 077856 44 |
| Pilový list E-Cut, Standard Šířka řezu 35 mm | 077844 35 |
| Segmentový pilový list, celý z HSS ∅ pilového listu 85 mm | 077836 85 |
| Pilový list E-Cut, bimetalový, Fine Šířka řezu 30 mm | 077857 30 |
| Tvrdokovová rašple, trojúhelníkový tvar | 077888 |
| MultiMaster MM 700 Max TopAkumulátor Typ 71293462 | 077805 71293462 |
| Segmentový pilový list, diamant ∅ pilového listu 90 mm | 077868 90 |
| Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm ∅ pilového listu 90 mm | 077829 90 |
| Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 32 mm | 077884 32 |
| Pilový list E-Cut, bimetalový, Precision Šířka řezu 35 mm | 077850 35 |
| Pilový list E-Cut, bimetalový, Long-Life Šířka řezu 20 mm | 077847 20 |
| Pilový list E-Cut, TK, upínání SLP Šířka řezu 35 mm | 077858 35 |

| | |
|---|---|
| Segmentový pilový list, bimetalový HSS ∅ pilového listu 100 mm | 077827 100 |
| Segmentový pilový list, diamant, 1,2 mm ∅ pilového listu 90 mm | 077830 90 |
| Pilový list E-Cut, diamant, 1,2 mm | 077887 |
| Pilový list, celý z HSS ∅ pilového listu 85 mm | 077834 85 |
| Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm ∅ pilového listu 75 mm | 077867 75 |
| Pilový list E-Cut, karbid Pro Šířka řezu 35 mm | 077893 35 |
| Pilový list, bimetalový HSS ∅ pilového listu 85 mm | 077838 85 |
| Pilový list E-Cut, standard, 5dílná sada Šířka řezu 65 mm | 077840 65 |
| Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm ∅ pilového listu 75 mm | 077865 75 |
| Sortiment pilových listů E-Cut, MiniCut3dílná Provedení SET | 077859 SET |
| Pilový list E-Cut, standard, zakřivený Šířka řezu 50 mm | 077870 50 |
| Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm ∅ pilového listu 75 mm | 077829 75 |