KYOCERA

PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Typ: S

Údaje o objednávce

Artikové číslo	222819 S
GTIN	4960664686520
Třída artiklu	25A

Popis

Upozornění:
Směrné hodnoty pro a_e = 0,3×D.
Posuv f_z na zub: 0,06 – 0,15 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,06 – 0,15 mm
Typ	S
Počet výměn/řezání	10
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	PNMU 1205 ANER-SM
Typ	CA6535
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm²	vhodný	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	vhodný	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	vhodný	40 m/min	S
mokré max.	omezené použití		
mokré min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		