KYOCERA

SPMT 1806 EDER-NB3, PR1230, Typ: ST1400

Údaje o objednávce

Artikové číslo	224011 ST1400
GTIN	4960664609703
Třída artiklu	25A

Popis

Provedení:
Speciální geometrie vyměnitelných břitových destiček zajišťuje snížené řezné síly a zlepšené odlamování třísek. Všechny typy **se speciálními břity** pro vysoký posuv.
Použití:
NB2 / NB3: Všeobecné použití.
Upozornění:
Frézy jsou osazovány střídavě stejným počtem vyměnitelných destiček ve tvaru NB2 a NB3. Respektujte prosím pokyny pro přiřazení na nosiči.
Směrné hodnoty pro $a_e = 1 \times D$.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,06 - 0,25 mm
Typ	ST1400
Tloušťka destičky E	6,35 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SPMT 1806 EDER-NB3
Typ	PR1230

Řezný materiál	TK
Použití	standard
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	160 m/min	P
mokré max.	omezené použití		
mokré min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		