Garant

WOEX 030204 S, HB7630, Typ: ST1400

Údaje o objednávce

Artikové číslo	232410 ST1400
GTIN	4045197346261
Třída artiklu	21E

Popis

Vhodné pro :
GARANT vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami č. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.
Strategie obrábění: MTC
Posuv f: 0,05 mm/ot.

Technický popis

Posuv f	0,05 mm/ot.
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 030204 S
Typ	HB7630
Řezný materiál	TK
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm²	omezené použití	275 m/min	P
Ocel < 750 N/mm²	omezené použití	275 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	215 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm²	vhodný	125 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	125 m/min	P
GG(G)	omezené použití	175 m/min	K
mokré max.	vhodný		