Garant

OFMT 050405 diamantový povlak, HB7810, Typ: ALU

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213361 ALU
GTIN	4045197555700
Třída artiklu	21B

Popis

Provedení:
Výjimečně stabilní vyměnitelná destička dle normovaných rozměrů ISO přesně slinutá a broušená. Jemnozrnné substráty zajišťují velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.
Typ: ALU
Rohový rádius: 0,5 mm
Posuv f_z na zub: 0,18 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,18 mm
Typ	ALU
Rohový rádius	0,5 mm
Počet výměn/řezání	8
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	OFMT 050405
Typ	HB7810

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	1350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1350 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	950 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	vhodný		
mokré max.	vhodný		
suché	omezené použití		